


Montagevoorschrift CALLISTO Spiegel

Controle

Controleer eerst elk artikel bij het uitpakken op gebreken, beschadigingen en manco's. Beschadigingen die na montage worden doorgegeven worden niet in behandeling genomen. **Let op!! Gemonteerd is geaccepteerd.**




Basismaten




Ophangingspunten

De hoogte waarop u de spiegel gaat plaatsen is geheel door u zelf te bepalen, maar standaard worden de maten toegepast volgens onderstaande tekening. BanuBad adviseert om bovenkant spiegel op 2000mm vanaf de afgewerkte vloer te plaatsen.




Montagevoorschrift CALLISTO Spiegel




Monteer de kram (5,8x50mm) volgens aangegeven maatvoering, met de bijgeleverde plug (8x40) tegen de wand aan. Boor een gat met een boor van 8mm ± 50mm diep.

Bij het indraaien van de kram ± 3mm ruimte houden tussen muur en binnenkant



Het is niet toegestaan om een schroefmachine te gebruiken voor ophang- en afstelwerkzaamheden van de spiegel of spiegelkast.

Gebruik hiervoor een goed passende kruiskopschroevendraaier.




De spiegel in hoogte stellen. Gebruik hiervoor een kleine goed passende kruiskopschroevendraaier.

Til de spiegel licht op om deze makkelijker te kunnen verstellen.



Voor het vervangen van de verlichting dienen de schroeven van de zijkapjes los gedraaid te worden. Schuif het glas eruit en vervang de TL in het armatuur. Bij de Callisto spiegel van 70cm en 140cm wordt een TL Type T5 13W/640 toegepast. Bij de Callisto spiegel van 100cm en 130cm wordt een TL Type T5 21W/840 toegepast.




De toiletspiegel kan worden geleverd met de hieronder vernoemde verlichtingen:




De combispiegel voorzien van Halogeen armatuur enkel. 230V / 25W type G9 voet. 40 mm Breed.

ECBARM-A-CHR
ECBARM-A-ALU



De combispiegel voorzien van Halogeen armatuur dubbel. 230V / 2x 25W type G9 voet. 180 mm Breed.

ECBARM-B-CHR
ECBARM-B-ALU



De combispiegel voorzien van LED armatuur enkel. 230V / 3W. 300 mm Breed.

ECBARM-C-CHR
ECBARM-C-ALU

